


Bahagi #	406315
Bahagi ng pangalan	Printer Head para sa VideoJet 9550 Printer
Katugma sa	Para sa videojet



CHEEF INKJET PRINTER INK MANUFACTURED



1. Ano ang isang tto printhead?

Ang isang TTO (thermal transfer overprinter) printhead ay ang pangunahing sangkap ng isang thermal transfer overprinting machine. Ito ay may pananagutan sa paglilipat ng teksto at graphics mula sa isang thermal transfer ribbon sa mga film ng packaging, label, at iba pang mga substrate gamit ang init.

Tinutukoy ng printhead ang kalidad ng pag -print at bilis.

2. Ano ang mga karaniwang pagtutukoy ng TTO printheads?

Kasama sa mga karaniwang lapad:

- 32mm
- 53mm
- 107mm

Ang resolusyon ay karaniwang 300 dpi (tuldok bawat pulgada) o 600 dpi, at maaari kang pumili batay sa tiyak na modelo ng makina at mga kinakailangan sa pag -print.

3. Ano ang habang -buhay ng printhead?

Sa ilalim ng normal na paggamit, ang habang -buhay ng isang TTO printhead ay nasa pagitan ng 300,000 at 600,000 metro ng nakalimbag na materyal. Ang aktwal na habang -buhay ay nakasalalay sa mga kadahilanan tulad ng:

- Mga setting ng temperatura ng pag -print
- Presyon ng Pagpi -print
- Kalidad ng thermal transfer ribbons
- Ang pagkamagaspang ng ibabaw ng substrate

Inirerekomenda ang regular na pagpapanatili upang maiwasan ang mga gasgas at pagbuo ng alikabok.

4. Aling mga tatak ng TTO printer ang katugma sa printhead na ito?

Ang aming printhead ay katugma sa mga sumusunod na pangunahing tatak ng printer ng TTO:

- VideoJet
- Markem-imaje
- Domino
- Zebra
- Linx
- Easyprint

Upang kumpirmahin ang pagiging tugma sa isang tukoy na modelo, mangyaring ibigay ang modelo ng printer o magpadala sa amin ng larawan para sa pagpapatunay.

5. Paano ko papalitan ang TTO Printhead?

Sundin ang mga hakbang na ito upang mapalitan ang printhead:

1. I-off ang printer;
2. Buksan ang takip ng printer at alisin ang lumang printhead;
3. Ipasok ang bagong printhead at ligtas na ikonekta ito;
4. Ibalik ang printer at i-calibrate ang printhead sa pamamagitan ng menu ng printer s;
5. Patakbuhin ang isang print ng pagsubok upang mapatunayan ang kalidad.

Ang isang detalyadong hakbang-hakbang na gabay na may mga imahe ay kasama sa packaging, at ang mga video tutorial ay magagamit kapag hiniling.

6. Ang kalidad ng pag -print ay hindi maliwanag, ito ba ay isang isyu sa printhead?

Hindi kinakailangan. Mangyaring suriin muna ang sumusunod:

- Gumagamit ka ba ng tamang thermal transfer ribbon at substrate?
- Malinis ba ang printhead?
- Tama ba ang mga setting ng presyon at temperatura?
- Mayroon bang pinsala o nalalabi sa ibabaw ng printhead?

Kung nagpapatuloy ang isyu, makipag-ugnay sa aming koponan ng serbisyo pagkatapos ng benta para sa karagdagang tulong.

7. Paano ko linisin ang tto printhead?

Inirerekomenda na linisin nang regular ang printhead gamit ang isang lint-free cotton swab at espesyal na printhead cleaning fluid o isopropyl alcohol (IPA). Dahan -dahang punasan ang ibabaw ng printhead upang maiwasan ang nalalabi ng laso o buildup ng alikabok. Ang paglilinis sa bawat oras na binabago mo ang laso ay perpekto.

8. Ang printhead ba ay may warranty?

Oo, nag-aalok kami ng isang 6 na buwan na warranty o 300,000 metro ng haba ng pag-print, alinman ang mauna. Kung ang printhead ay may depekto sa ilalim ng normal na paggamit (hindi kasama ang pinsala sa tao), magbibigay kami ng isang libreng kapalit. Ang pinsala mula sa simula o sobrang pag -init ay hindi sakop ng warranty.

9. Maaari ko bang maramihang order o ipasadya ang printhead?

Oo, nag -aalok kami ng mga serbisyo ng OEM/ODM at mga pagpipilian sa pag -order ng bulk. Para sa mga malalaking order, nagbibigay kami ng espesyal na pagpepresyo. Mangyaring makipag -ugnay sa aming koponan sa pagbebenta para sa isang pasadyang quote at karagdagang mga serbisyo.

10. Saan ko mabibili ang produktong ito?

Maaari kang bumili ng produkto sa pamamagitan ng:

- Ang aming opisyal na website para sa pag -order sa online
- Mga awtorisadong namamahagi
- Pakikipag -ugnay sa aming Serbisyo sa Customer sa pamamagitan ng WeChat o WhatsApp para sa Mabilis na Quote at Teknikal na Suporta