

# **5152 для имаже струйной машинной обработки**

## **Какие детали для 5152 составляют?**

Фирменн	Наименование товара	Модели	Спецификации
для имаже	чернила с высоким сцеплением	9175	0, 8 л/РС 4/8пкс/картон
	Анти-алкогольные чернила	9176	0, 8 л/РС 4/8пкс/картон
	Растворител	8158ж	0, 8 л/РС 4/8пкс/картон
	Растворител	8188ж	0, 8 л/РС 4/8пкс/картон
	рукопис	9688	0, 8 л/РС 4/8пкс/картон
	Растворител	8696ж	0, 8 л/РС 4/8пкс/картон
	рукопис	9650	0, 8 л/РС 4/8пкс/картон
	Растворител	8600	0, 8 л/РС 4/8пкс/картон
	чернила с высоким сцеплением	5157e/5107	1лпк 12пкс/картонная коробка
	Растворител	5159ж/5199	1лпк 12пкс/картонная коробка
	желтая краска	5151	1лпк 12пкс/картонная коробка
	красные чернила	5142/фт128	1лпк 12пкс/картонная коробка
	белые чернила	5281/5160/5159	1лпк 12пкс/картонная коробка
	Растворител	5152/5179	1лпк 4/8пкс/картонная коробка
	рукопис	Ж175	0, 8 л/РС 4/8пкс/картон
	Растворител	Ж188	0, 8 л/РС 4/8пкс/картон
	Растворител	9550	0, 8 л/РС 4/8пкс/картон
	мыть	5696ж	1л/РС 12пкс/картон
	мыть	5100	1л/РС 12пкс/картон
	мыть	5146	1л/РС 12пкс/картон

**Изображение продукта**

## Изображения продуктов

**Cheef/雪菲**



# Cheef/雪菲



# Cheef/雪菲



# Cheef/雪菲



Зачем нам выбирать?

# Why choose us

## High quality

Quality is crucial to our business and is the fundamental reason for our success. The high quality is both in the fluids and the service that we provide to our customers and distributors. Only the highest quality raw materials and the control of the manufacturing process, can ensure each batch is the same from the first to the last.

Our products have exceptional stability and good adhesion on various substrates including low surface energy plastics, metals, pipes & tubes, cables & wires etc.



## Fast Service

We understand that our distributors' brand and reputation is extremely important. Because of this, we are happy to private label for our distributors. So we provide our customers after-sales service for free.

**Связанные элементы**

## Competitive price

Our goal is to provide our agent with high quality products at competitive prices. In order to keep prices as competitive as possible without compromising product quality, we work very hard. We have developed a close relationship with our distributors who can always offer the high quality products and the most competitive as far as possible. At cheef we are proud of that we can be able to provide our customers with the products have great quality and a low price.



# Product classification



For Domino



For DOD



For Hitachi



For Linx



For Metronic



For Videojet



For Imaje




For Citronix



For Willett

## Промышленное применение



### Industrial Applications

Our ink is mainly used for famous brand of cij printer like domino, hitachi , imaje, linx , citronix and so on. Our inkjet inks can be used for a variety of applications, such as the industry of cables, electronics, pipes, plastic, pharmaceutical, construction and so on



## Упаковка и доставка

## Product packaging



Завод

Заводской показ (щелкните ниже фотографию, чтобы увидеть больше)

# Welcome to Cheef Company!

Our main priority:

Competitive Cost  
High Quality Ink  
Fast delivery

Give us one chance of cooperation  
Return to you one best assistant!

# Test reports and Certifications

<p><b>SGS</b></p> <p>测试报告 No. SHAEC1306361602 日期 2013/09/0201 BY EADIE</p> <p>委托方: 上海爱乐电子有限公司 项目名称: 热风枪</p> <p>以下为此次样品的生产及检测信息: 基本 样品编号: SPTA0014-SH 客户: 工程, 为检测而用, 用途 型号: TA-2000 检测项目: 2013/09/0201 - 2013/09/0201 报告单: 报告单一 报告单: 报告单二 备注: 本公司对送检的样品, 在此声明, 其所有材料, 均符合中国RoHS指令和EU RoHS指令的要求, 并且没有发现任何含有禁用物质的情况。</p> <p>上海爱乐电子有限公司 日期: <i>[Signature]</i> Pan Jingbo, 试验员 日期: A40 ENVIRONMENTAL TEST CENTER SHANGHAI CO., LTD. 2000-2013 SGS International Laboratories, 2000-2013 SGS Group of Companies, 2000-2013 Member of the SGS Group 2000-2013</p>	<p><b>SGS</b></p> <p>测试报告 No. SHAEC1306361602 日期 2013/09/0201 BY EADIE</p> <p>项目: 热风枪 样品: SPTA0014-SH 客户: 工程, 为检测而用, 用途 型号: TA-2000 检测项目: 2013/09/0201 - 2013/09/0201 报告单: 报告单一 报告单: 报告单二 备注: 以下为此次样品的生产及检测信息: 基本 样品编号: SPTA0014-SH 客户: 工程, 为检测而用, 用途 型号: TA-2000 检测项目: 2013/09/0201 - 2013/09/0201 报告单: 报告单一 报告单: 报告单二 备注: 本公司对送检的样品, 在此声明, 其所有材料, 均符合中国RoHS指令和EU RoHS指令的要求, 并且没有发现任何含有禁用物质的情况。</p> <p>上海爱乐电子有限公司 日期: <i>[Signature]</i> Pan Jingbo, 试验员 日期: A40 ENVIRONMENTAL TEST CENTER SHANGHAI CO., LTD. 2000-2013 SGS International Laboratories, 2000-2013 SGS Group of Companies, 2000-2013 Member of the SGS Group 2000-2013</p>	<p><b>SGS</b></p> <p>测试报告 No. SHAEC1306361602 日期 2013/09/0201 BY EADIE</p> <p>项目: 热风枪 样品: SPTA0014-SH 客户: 工程, 为检测而用, 用途 型号: TA-2000 检测项目: 2013/09/0201 - 2013/09/0201 报告单: 报告单一 报告单: 报告单二 备注: 以下为此次样品的生产及检测信息: 基本 样品编号: SPTA0014-SH 客户: 工程, 为检测而用, 用途 型号: TA-2000 检测项目: 2013/09/0201 - 2013/09/0201 报告单: 报告单一 报告单: 报告单二 备注: 本公司对送检的样品, 在此声明, 其所有材料, 均符合中国RoHS指令和EU RoHS指令的要求, 并且没有发现任何含有禁用物质的情况。</p> <p>上海爱乐电子有限公司 日期: <i>[Signature]</i> Pan Jingbo, 试验员 日期: A40 ENVIRONMENTAL TEST CENTER SHANGHAI CO., LTD. 2000-2013 SGS International Laboratories, 2000-2013 SGS Group of Companies, 2000-2013 Member of the SGS Group 2000-2013</p>
<p><b>SGS</b></p> <p>测试报告 No. SHAEC1306361602 日期 2013/09/0201 BY EADIE</p> <p>项目: 热风枪 样品: SPTA0014-SH 客户: 工程, 为检测而用, 用途 型号: TA-2000 检测项目: 2013/09/0201 - 2013/09/0201 报告单: 报告单一 报告单: 报告单二 备注: 以下为此次样品的生产及检测信息: 基本 样品编号: SPTA0014-SH 客户: 工程, 为检测而用, 用途 型号: TA-2000 检测项目: 2013/09/0201 - 2013/09/0201 报告单: 报告单一 报告单: 报告单二 备注: 本公司对送检的样品, 在此声明, 其所有材料, 均符合中国RoHS指令和EU RoHS指令的要求, 并且没有发现任何含有禁用物质的情况。</p> <p>上海爱乐电子有限公司 日期: <i>[Signature]</i> Pan Jingbo, 试验员 日期: A40 ENVIRONMENTAL TEST CENTER SHANGHAI CO., LTD. 2000-2013 SGS International Laboratories, 2000-2013 SGS Group of Companies, 2000-2013 Member of the SGS Group 2000-2013</p>	<p><b>SGS</b></p> <p>测试报告 No. SHAEC1306361602 日期 2013/09/0201 BY EADIE</p> <p>项目: 热风枪 样品: SPTA0014-SH 客户: 工程, 为检测而用, 用途 型号: TA-2000 检测项目: 2013/09/0201 - 2013/09/0201 报告单: 报告单一 报告单: 报告单二 备注: 以下为此次样品的生产及检测信息: 基本 样品编号: SPTA0014-SH 客户: 工程, 为检测而用, 用途 型号: TA-2000 检测项目: 2013/09/0201 - 2013/09/0201 报告单: 报告单一 报告单: 报告单二 备注: 本公司对送检的样品, 在此声明, 其所有材料, 均符合中国RoHS指令和EU RoHS指令的要求, 并且没有发现任何含有禁用物质的情况。</p> <p>上海爱乐电子有限公司 日期: <i>[Signature]</i> Pan Jingbo, 试验员 日期: A40 ENVIRONMENTAL TEST CENTER SHANGHAI CO., LTD. 2000-2013 SGS International Laboratories, 2000-2013 SGS Group of Companies, 2000-2013 Member of the SGS Group 2000-2013</p>	<p><b>SGS</b></p> <p>测试报告 No. SHAEC1306361602 日期 2013/09/0201 BY EADIE</p> <p>项目: 热风枪 样品: SPTA0014-SH 客户: 工程, 为检测而用, 用途 型号: TA-2000 检测项目: 2013/09/0201 - 2013/09/0201 报告单: 报告单一 报告单: 报告单二 备注: 以下为此次样品的生产及检测信息: 基本 样品编号: SPTA0014-SH 客户: 工程, 为检测而用, 用途 型号: TA-2000 检测项目: 2013/09/0201 - 2013/09/0201 报告单: 报告单一 报告单: 报告单二 备注: 本公司对送检的样品, 在此声明, 其所有材料, 均符合中国RoHS指令和EU RoHS指令的要求, 并且没有发现任何含有禁用物质的情况。</p> <p>上海爱乐电子有限公司 日期: <i>[Signature]</i> Pan Jingbo, 试验员 日期: A40 ENVIRONMENTAL TEST CENTER SHANGHAI CO., LTD. 2000-2013 SGS International Laboratories, 2000-2013 SGS Group of Companies, 2000-2013 Member of the SGS Group 2000-2013</p>



# COMPANY INFORMATION



One hundred years only do one thing,  
to provide the best quality and  
economical ink for all over the world's  
inkjet printers

At cheef we possess a well-equipped  
Research and Development facility  
alongside substantial internal  
resources to offer custom-made  
products for specific request.  
Our core priority is competitive cost  
with high quality products  
and fast service.



## Вопросы и ответы

## Вопросы и ответы

### Q1: Каковы основные продукты рукописного ввода?

А: Чиф чернила изготавление полной линии высококачественных, дешевых альтернативных красок, косметики и уборщиков для непрерывного струйного (Циж), понижения спроса (МО) и промышленных принтеров с высоким разрешением и

кодировщиков. Инновационная технология — это ядро нашего бизнеса, и наши краски являются надежными альтернативами продуктам многих изготовителей оборудования, включая видеожет., Домино, имаже, Марш, Цитроникс, Линкс , Метроник, Германии,и многое другое.

## **Q2: какие продукты можно использовать для рукописного ввода?**

А:Чиф чернила могут использоваться на металлических, стеклянных, ПВХ, других пластмассах и ламинированной бумаге с пигментными красками для использования на темных субстратах и доступных в белом, сером, серебристом и светло-синеми так далее.

## **Q3: какая отрасль рукописного ввода используется?**

А:кХиф краски используются в самых различных отраслях для многих различных видов применения, включая автомобильные, пищевые продукты, напитки, электронные, потребительские товары, проводки кабельные, фармацевтические отрасли и так далее.

## **Q4: рукописный ввод несовместим?**

А:ЕС, Чиф чернила может в Краски для использования в текущем оборудовании для кодирования и маркировки. Не является ли используемая рукописная часть, была прекращена, слишком дорого или При выполнении, мы можем реплицировать и улучшать рукописные данные изготавителя оборудования. Самое важное Эти краски гарантируют совместимость с оборудованием. Просто изменяй рукописный ввод, возможно, запустишь, и ты готов.

## **Q5: как качество чернил?**

А:Все наши краски разработаны в нашей лаборатории на месте, что позволяет проектировать и изготавливать краски и жидкости для самых сложных приложений. В наших красках используются только красители, пигменты и материалы высочайшего качества.Наши пользовательские рукописные данные успешно охватывают самые требовательные производственные требования. Наши Циж краски, основанные на красителях, подходят для большинства приложений и доступны в широком диапазоне растворителей и цветов.

## **Q6: Сколько цветов рукописного ввода?**

А:вс может создавать рукописные данные в соответствии с вашим запросом и настраивать цвет чернил, а также создавать собственную личную подпись.

Наши мягкие Циж краски предоставляют коды в интенсивных цветах, таких как желтый, красный и зеленый, с использованием стандартного принтера.

### **Q7: что является основным приоритетом рукописного ввода?**

А:АТ Чиф чернила мы обладаем хорошо оснащенным механизмом исследований и разработок наряду с существенными внутренними ресурсами для предоставления специальных продуктов для конкретных приложений.

Краски МО тщательно разрабатываются с использованием четырех этапов процесса фильтрации, не обеспечивая никаких осадков, шламов или остатков. Это минимизирует печать Обслуживание головного оборудования и приводит к снижению времени простоя.

Чиф чернила очень гордится высококачественными новаторскими методами рукописного ввода, которые мы разработали с использованием проверенной и доказанной методологии процесса НИОКР. Специальные приложения для рукописного ввода включают:Не стерты стеклянные краски, высокое сцепление с чернилами на ППР, РЕ-трубе,Высокая температура чернила,Непереносные краски для печати кабелей и проводов,Разработка пользовательских рукописных данных для специальных приложений,Белые, синие и зеленые краски

### **Q8: можно ли попробовать образец?**

А:ЕС, конечно, можно попробовать образец и выполнить тест до массового заказа.

Пожалуйста, свяжитесь с нами сейчас, и давайте сделаем вашего лучшего партнера, вы сэкономите деньги, затраты и время.

### **K9: как выбрать рукописный ввод, который применим к нашему принтеру?**

А:Йоу может рассказать нам о вашей модели чернил или имени принтера, а также о том, какой продукт печатается на принтере, и какой цвет чернил вы использовали, мы можем предоставить вам соответствующие чернила.

### **K10: в первый раз, как я могу доверять тебе?**

А:Во-первых, мы думаем, что доверие построено мало и мало, впервые вы можете попробовать небольшой образец из нас, проверить качество чернил и проверить нашу службу, и после опыта мы полагаем, что вы пожелаете нам и быть готовыми позволить нам стать вашим партнером, самое главное, мы думаем, что бизнес-это долгое время. не только один раз, так что каждый клиент, мы обращаемся с ними как с нашим долгом современным оператором, это наша культура. Просто свяжитесь с нами, чтобы попробовать.

### **Q11: за исключением продуктов, что вы можете предоставить нам?**

А:аур инженеры доступны круглосуточно с горячей линией для оказания технической помощи, мы можем решать проблемы в пределах широкого спектра, начиная от традиционных методов печати или маркировки до предоставления высокотехнологичной

струйной жидкости, характеристик и оптимизации различных свойств, включая качество печати и функциональную производительность.

**Q12: как мы можем связаться с вами?**

А: Йоу может дать нам запрос на Алибаба или связаться с нами по методу.

The image shows a contact page with a blue background. At the top, there is a white circle containing the text "RETURN HOME". Below it, a banner with a city skyline and trees features the text "IF YOU WANT TO CHECK OUR HOME PAGE PLEASE CLICK HERE." In the center, the text "CONTACT US AND INQUIRY NOW" is displayed. Below this, there are four contact options arranged in a 2x2 grid: a phone icon with the number 86-512-6281-0865, a fax icon with the number 86-512-6730-1180, a mobile phone icon with the number 86-138-620-19623, and an envelope icon with the email address SALES@CHEEF.CN.

RETURN HOME

IF YOU WANT TO CHECK OUR HOME PAGE  
PLEASE CLICK HERE.

CONTACT US AND INQUIRY NOW

86-512-6281-0865

86-512-6730-1180

86-138-620-19623

SALES@CHEEF.CN

Как связаться с нами?

Отправьте сведения о запросе в приведенном ниже

списке.ОтправитьТeПерь!